

DET HÖGBYGGDA INSTALLATIONSGOLVET

HIFLEX FLOOR



DEN FLEXIBLA LÖSNINGEN FÖR HÖGA HÖJDER

HiFlex Floor är Bergviks högbyggda installationsgolvet med möjlighet till golvhöjder upp till 4,5 meter.


HiFlex Floor används där man vill ha en kabelkällare med gott om plats för kablar och andra installationer.

Där man tidigare använde betonghåldäck för att skapa en kabelkällare kan man idag på ett enkelt och billigt sätt göra detta med HiFlex Floor. Med HiFlex Floor kan sena ändringar i layout göras fram till installationsfasen utan att detta påverkar leveranstid eller pris. Det är även enkelt att göra förändringar i ett senare stadie utan att det påverkar den dagliga driften.

Bergvik tar ett helhetsansvar för golvet.

Vi tar hand om projektering, design, installation och besiktning. Detta innebär att vi har hundra procentig kontroll över kvaliteten. Vi på Bergvik tillverkar alla våra golv i Sverige.

Tung belastning är inget problem! Redan i konstruktionsstadiet anpassas underrede och golvplattor efter den utrustning som ska stå på golvet. Golvet konstrueras av golvplattor med not och spont som sedan beläggs med valfritt ytskikt. Den flexibla golvkonstruktionen medger dimensionering av laster mellan 10 och 50 kN/m². Den inbördes placeringen av benstöd, primär- och sekundär-balkar är de faktorer som styr dimensioneringen.



GOLVET SOM TÅL TUFFA TAG

Varje enskilt projekt ritas och kommuniceras med er som kund, vilket förenklar montagefasen avsevärt då golvet utförande redan är fastställt innan montören påbörjar monteringen.

Varje leverans innehåller färdiga benstöd för avsedd golvhöjd, primär- och sekundärbalkar kapade i rätt längder och övriga montagedetaljer vilket gör att våra montörer snabbt och effektivt monterar golvet.

Kabelstegar monteras enkelt direkt på HiFlex Floors benstöd antingen med Bergviks populära konsolfäste eller med ankarskena direkt på benstöden.

Tack vare att Bergvik redan i konstruktionsstadiet samordnar placeringen av kabelstegar och benstöd så får man gott om utrymme för kabelmontage och andra arbeten under golvet.

Alla Bergviks montörer har ID06 och SSG Entré.



Fördelar Bergviks HiFlex Floor

- Stödjer golvhöjder mellan 2000 - 4500 mm
- Ersätter dyra och svårarbetade betonghåldäck
- Sena ändringar i layout kan göras utan att det påverkar leveranstid eller pris
- Upp till 2000 mm mellan benstöden
- Maximerat utrymme för kablar och andra installationer under golv
- Alla installationer under golvet kan monteras direkt på underredet med Bergviks unika konsolfäste.
- Direktlaminerad golvskena ger lång livslängd
- Unikt flexibelt system som mycket enkelt möjliggör anpassningar vid framtida utbyggnader och förändringar.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR MED HÖGSTA KVALITET

Att samarbeta med Bergvik är problemfritt. I CAD-miljö skräddarsyr vi unika lösningar för varje kund som får exakt de lösningar och den kvalitet de efterfrågar. Tillverkningen av golvplattor sker i anpassade mått, vilket är unikt. Detta innebär att din utrustning kan ritas in i lösningen och att golvplattorna anpassas så att inget blir låst. Vi erbjuder dessutom 5 års garanti på golvet!

Bergvik startade 1970, i dåvarande namn Ställverksprodukter. I samband med våra exportframgångar bytte vi namn till Bergvik Flooring, som 2016 ändrades till Bergvik Sweden då vår produktportfölj utökades med tak. Vi har idag levererat till över 100 länder i världen.

Idag utvecklar och levererar vi tekniska produkter så som Iso Floor, HiFlex Floor, Iso Floor Seismic och installationstaket Iso Flex-Grid. Tillverkningen sker i vår fabrik i Bergvik utanför Söderhamn i Hälsingland.

Övriga produkter

ISO FLOOR




Installationsgolv för optimal tillgänglighet av el- och VVS-installationer i tex elektriska drifttrum, datacenter, telestationer och processlinjer.

HIFLEX FLOOR



Högbyggt ställverksgolv som alternativ till betongbjälklag där felplacerade hålslitsar kan försena och fördyra projektet.

SEISMIC BRACING



Bergviks jordbävningssäkra stativ, skyddar all kritisk utrustning. Finns i olika säkerhetsnivåer.

ISO FLEX-GRID



Iso Flex-Grid är ett kostnadseffektivt installationstak; ett kombinerat skensystem och innertak som tål höga belastningar vid upphängningar.

TECH FLOOR



Ett ekonomiskt standardgolv för kontor, datarum och ledningscentraler.

