

STANDARD GOLVPLATTOR



M335 Granit



H819 Al



A0040 Ek

BERGVIKS STANDARD GOLVPLATTOR

Bergviks laminat är ett direktlaminat där laminatkomponenterna pressas ihop med golvämnnet till en färdiglaminerad golvskena. Eftersom golvplattan saknar limskikt förs kraften från belatsningar direkt ner i golvplattan utan att påverka ytskiktet. Resultatet blir en mycket hållbar och slitstark golvyta.

Bergvik laminat har antistatiska egenskaper. Laminatet är isolerande (10^{10} - 10^{11} ohm), gränsen för personskydd är 50 kohm. Det är även miljöanpassat, fullt återvinningsbart och tillverkad i Sverige.

Tre standarddekorer på Bergvik laminat finns; M335 Granit, H819 Al och A0040 Ek. Vi erbjuder även matta från ledande leverantörer som tillval. Golvplattorna kan väljas i två olika kvalitéter; V20 vilken är standardkvalitet i de flesta utrymmen, eller fukttrög kvalitet V313. Stommen i våra golvplattor består av en 38 mm högdensitiv spånskiva. Undersidan är belagd med kontralaminat.

För att maximera tillgängligheten till undergolvet levererar vi golvplattor i anpassade storlekar, från 315x600 mm upp till 1000x600 mm. Standard-storlekarna är 600x600, 800x600 och 400x600 mm.

Fördelar med Bergviks laminatplattor:

- Isolerande för hög personsäkerhet
- Levereras i kundanpassade storlekar
- Hög mekanisk hållfasthet
- Lätthanterlig tack vare sin låga vikt (600x600x38 mm V20 10,2 kg)
- Lättstädad, slitstark och resistent mot syror och kemikalier
- Uppfyller Boverkets Byggregler (BBR 5, 6, 8) enligt typgodkännande bevis 0080
- Brandklassad enligt EN 13501-1
- Belastningstestad enligt EN 12825
- Direktlaminerad golvskena ger lång livslängd
- Miljöanpassad och fullt återvinningsbar

