

BERGVIKS FÄSTE

FÖR KABELSTEGSKONSOLER

Bergviks fäste för kabelstegskonsoler är ett tillbehör anpassat till Iso Floor och HiFlex Floor, färdig golvhöjd minimum 400 mm. De passar de vanligaste stegkonsolerna på marknaden. Det går även att fästa annan utrustning, som till exempel "Canalis" skenor direkt mot detta fäste.

Fästet är konstruerat för ett enkelt montage och har 2 st fästtappar (M10) för montage av stege på två sidor. Behövs fästtappar på fler sidor kopplar man ihop två enheter, vilket då ger fyra möjligheter.

Fästet monteras enkelt på benstöd med bygel och 2 st medföljande M8 mutter. Fästet levereras elförzinkat och beställs/levereras komplett för montering av 2 st konsoler per benstöd.



| ART. NO | | BENÄMNING | |
|------------------------------------|------|---|-------|
| 46-8040 | | 80/40 fäste för Iso Floor | |
| 46-6060 | | 60/60 fäste för HiFlex Floor och Iso Floor Seismic | |
| LÄNGD | | BREDD | DJUP |
| 160 mm | | 80 mm | 40 mm |
| 160 mm | | 60 mm | 60 mm |
| YTBEHANDLING | | MAXBELASTNING PER KONSOL | |
| Elförzinkning 15 µm | | Vid cc 1000 mm är maxlast 300 kg per löpmeter stege | |
| | | Vid cc 2000 mm är maxlast 150 kg per löpmeter stege | |
| INNEHÅLLSSPECIFIKATION | | | |
| Fäste kabelstege 80/40 eller 60/60 | 1 st | Klamma för fäste 80/40 eller 60/60 | 1 st |
| Mutter M6M M10 FZB DIN | 2 st | Mutter M6M M8 FZB | 2 st |
| Bricka BRB 10.5x22x2 FZB | 2 st | Bricka BRB 8.4x16x1.5 FZB | 2 st |

