

KALCIUMSULFAT-PLATTOR



BERGVIKS GOLVPLATTA AV KALCIUMSULFAT

Bergviks golvplatta av kalciumsulfat är en obrännbar platta och står emot fukt mycket bra. Som standard är den belagd med 0,9 mm HPL-laminat, Print 577. Den kan även levereras belagd med plast- eller linoleummatta eller obelagd (notspontad, 32 mm). Undersidan är belagd med aluminiumfolie, alternativt stålplåt.

Kalciumsulfat är fiberarmerat gips och därmed obrännbar, detta gör den speciellt lämpad för miljöer där man vill undvika rökutveckling, så som i gruvor, tunnlar, tunnelbanestationer. Kalciumsulfat är även lämpligt i miljöer med hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar.

Kalciumsulfatplattorna levereras i standardstorleken 600x600 mm. Kundenpassade mått på golvplattorna kan fås vid stora volymer.



Fördelar med Bergviks kalciumsulfatplattor:

- Brandklass: A1
- Mycket liten/ingen påverkan vid stora temperatur- eller luftfuktighetsförändringar
- Isolerande för hög personsäkerhet
- Hög mekanisk hållfasthet
- Plattan är tillverkad av miljövänliga material och är återvinningsbar



Kalciumsulfatplatta i genomskärning.

ART. NO	BENÄMNING	DIMENSION	TJOCKLEK	VIKT/PLATTA
02-609	Golvplatta P577 KS	600x600 mm	36 mm	18 kg

